



EXS-06C6203B020

C4000 Advanced Ex

SAFETY LIGHT CURTAINS

SICK
Sensor Intelligence.



Illustration may differ



Ordering information

Type	part no.
EXS-06C6203B020	1068398

Other models and accessories → www.sick.com/C4000_Advanced_Ex

Detailed technical data

Features

Application	Explosive areas
Ex-approvals	ATEX for gas: II 2 G Ex db IIB T6 ATEX for dust: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X NFPA 70/NEC 500 Class I, Div. 1, Groups C and D NFPA 70/NEC 500 Class II, Div. 1, Groups E, F and G NFPA 70/NEC 500 Class III, Div. 1
System part	Sender
Resolution	30 mm
Protective field height	600 mm
Scanning range	16 m
Synchronization	Optical synchronization

Safety-related parameters

Type	Type 4 (IEC 61496-1)
Safety integrity level	SIL 3 (IEC 61508)
Category	Category 4 (EN ISO 13849)
Performance level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (mean probability of a dangerous failure per hour)	15 x 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849)
T_M (mission time)	20 years (EN ISO 13849)
Safe state in the event of a fault	At least one OSSD is in the OFF state.

Functions

	Functions	Delivery status
Protective operation	✓	
Restart interlock	✓	External
External device monitoring (EDM)	✓	Deactivated

Beam coding	✓	Uncoded
Safe SICK device communication via EFI	✓	

Functions in combination with UE402

Bypass	✓
Operating mode switching	✓
PSDI mode	✓

Interfaces

System connection	Connecting cable (30 m) with flying leads, 12-wire
Cable diameter	10 mm
Conductor cross section	0.75 mm ²
Display elements	7-segment display

Electrical data

Protection class	III (IEC 61140)
Supply voltage V_s	24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) ¹⁾
Residual ripple	≤ 10 % ²⁾

¹⁾ The external voltage supply must be capable of buffering brief mains voltage failures of 20 ms as specified in EN 60204-1. Suitable power supplies are available as accessories from SICK.

²⁾ Within the limits of V_s .

Mechanical data

Dimensions	See dimensional drawing
Housing cross-section	161.8 mm x 142.1 mm
Housing material	Aluminum cast/AISi7Mg0.6
Weight	28.512 kg

Ambient data

Enclosure rating	IP65 (EN 60529) IP66 (EN 60529)
Ambient operating temperature	0 °C ... +55 °C
Storage temperature	-25 °C ... +70 °C
Air humidity	15 % ... 95 %, Non-condensing
Vibration resistance	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Shock resistance	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

Other information

Wave length	850 nm
Type of light	Near-infrared (NIR), invisible

Certificates


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓
IECEX certificate	✓
cULus certificate	✓

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
--	---

Classifications


ECLASS 5.0	27272704
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 6.0	27272704
ECLASS 6.2	27272704
ECLASS 7.0	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 8.1	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	46171620

Dimensional drawing C4000 Advanced Ex, 600 mm



Dimensions in mm (inch)

Connection diagram C4000 Advanced safety light curtain on UE402 safety switching amplifier



Aufgabe

Anbindung eines Sicherheits-Lichtvorhanges C4000 Advanced mit UE402 in eine Steuerung. 6 parametrierbare Betriebsarten mit Wiederanlaufsperrung und Schützkontrolle. Taktbetrieb mit TDC, BDC, SCC. Ausblendbereiche einlernbar.

Wirkungsweise

Wenn kein Gegenstand im aktiven Schutzfeld detektiert wird und die Schütze K1 und K2 sich in Ruhelage befinden blinkt die Lampe H3 als Aufforderung, das Befehlsgerät S1 zu betätigen. Wenn S1 betätigt (Taster wird betätigt und losgelassen) werden die OSSDs eingeschaltet. Diese schalten die Schütze K1 und K2 ein. Bei Detektion eines Gegenstandes im aktiven Schutzfeld schalten die OSSDs die Schütze K1 und K2 ab.

Fehlerbetrachtung

Das Fehlverhalten eines der Schütze K1 oder K2 führt nicht zum Verlust der Abschaltfunktion. Querschlüsse und Kurzschlüsse der OSSDs werden erkannt und führen zum Sperrzustand (Lock-Out). Die Manipulation (Festklemmen) des Tasters S1 verhindert die Freigabe der Ausgangskreise.

Anmerkungen:

Die Wirkungsweise der parametrierbaren Funktionen ist den jeweiligen Betriebsanleitungen der eingebundenen Geräte zu entnehmen. Die dabei enthaltenen Angaben sind zu beachten.

Recommended accessories

Other models and accessories → www.sick.com/C4000_Advanced_Ex

	Brief description	Type	part no.
device protection and care			
	Product family: Cleaning agents Description: Cloth for cleaning optical surfaces	Lens cloth	4003353
Mounting systems			
	Description: Alignment bracket for explosion-proof enclosure Packing unit: 2 pieces	BEF-1SHABRST2	2072525
network devices			
		UE4740-22H0000	1046978
connectors and cables			
	Note: Suitable for deTec4 Core Ex, C4000 Advanced Ex and C4000 Fusion Ex safety light curtains	Cable gland	5329002
Commissioning aids and test equipment			
	Product: Alignment aids Dimensions (W x H x L): 19 mm 67.3 mm 66.9 mm Description: Laser alignment aid for various sensors, laser class 2 (IEC 60825). Do not look into the beam!	AR60	1015741
	Product: Test equipment Description: 30 mm diameter, 250 mm length	Test rod 30 mm	2022602

SICK AT A GLANCE

SICK is one of the leading manufacturers of intelligent sensors and sensor solutions for industrial applications. A unique range of products and services creates the perfect basis for controlling processes securely and efficiently, protecting individuals from accidents and preventing damage to the environment.

We have extensive experience in a wide range of industries and understand their processes and requirements. With intelligent sensors, we can deliver exactly what our customers need. In application centers in Europe, Asia and North America, system solutions are tested and optimized in accordance with customer specifications. All this makes us a reliable supplier and development partner.

Comprehensive services complete our offering: SICK LifeTime Services provide support throughout the machine life cycle and ensure safety and productivity.

For us, that is “Sensor Intelligence.”

WORLDWIDE PRESENCE:

Contacts and other locations –www.sick.com